



Kompakt sarokcsiszoló kedvezményes csomagban



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG7111 7222896023
GTIN	
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.

- **Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs. 3× kompakt sarokcsiszoló csavarozó 077111 sz. 7222896023 méret.

Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	125 mm
Kábelhossz	4 m
Teljesítményfelvétel	1400 W
Éberségi kapcsoló	nem
Maximális fordulatszám	2800 - 11500 min ⁻¹
Súly	23 kg

Különlegesség	Fordulatszám elektronika
Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Hálózati feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	CG14-125V
Maximális vágási mélység	35 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Hálózati frekvencia	50 Hz
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/GG7111-7222896023>