Akumuliatorinis specialus gręžtuvas, Tipas: C12RAD

Užsakymo data

Užsakymo numeris	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:
· **Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.**
MILWAUKEE – akumuliatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas
· **REDLINK™ elektronika su tolygiu apsukų skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.**
· **LED darbo zonos apšvietimas.**
Lengvas ir patogus kompaktiškas **kampinis** gręžtuvas sunkiai prieinamoms vietoms – **tik 95 mm kampas.** Elektroninis 10-ties pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa, **FIXTEC** greito užveržimo griebtuvas.
Aprašymas:
· **Tvirtas metalinis pavaros korpusas**
· **REDLINK™ elektronika – apsauga nuo perkrovos, užtikrinanti ilgą akumuliatoriaus, variklio ir pavaros mechanizmo tarnavimo laiką**
· **Ypač ilgas greičio reguliavimo jungiklis paprastam valdymui**
· **10mm metalinis greitojo užveržimo griebtuvas su suklio užraktu**
· **Elektroninė sankaba, užtikrinanti maksimalų valdymą**
· **Vieno elemento stebėjimas optimaliam tarnavimo laikui ir ilgam akumuliatoriaus veikimui**
· **Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ir darbo zonos LED apšvietimas**

- **REDLITHIUM™ akumuliatorius pasižymi puikiai suderinta konstrukcija, pažangia elektronika ir be nuostolių perduodama galia, o tai užtikrina ilgesnį veikimo laiką bei didesnį ilgaamžiškumą, lyginant su ankstesniais modeliais**
- **100 % suderinama su MILWAUKEE®-M12™ produktų programa**

Požymis:

- **Komplektacijoje esantis akumuliatorius: 2 x M12 B2**
- **Akumuliatorius: Ličio jonai**
- **Akumuliatoriaus talpa [Ah]: 2,0**
- **Akumuliatorinė sistema: M12**
- **Baterijų / akumuliatorių skaičius: 2**
- **Baterijų / akumuliatorių tipas: Ličio jonai**
- **Gręžimo skersmuo medienai: 22**
- **Gręžimo skersmuo plienui: 10**
- **Gręžimo griebtuvas_užspaudimo diapazonas [mm]: 10**
- **Pagal technologiją: Šlifuotas**
- **Sūkių skaičius tuščiaja eiga: 800**
- **Pristatyta: Įrankių krepšys**
- **Svoris su akumuliatoriumi [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B2)**
- **Svoris su akumuliatoriumi: 1,1**
- **Į komplektą įeina įkroviklis: C12 C**
- **Yra įkrovimo stotelė: Taip**
- **Akumuliatoriaus įkrovimo laikas: 40**
- **Tuščiosios eigos sūkių skaičius [min_1]: 0 - 800**
- **Maks. gręžimo skersmuo medienoje [mm]: 22**
- **Maksimalus gręžimo skersmuo pliene [mm]: 10**
- **Maks. grežtuvo griebtuvo užveržimo plotis: 10**
- **Maks. sukimo momentas [Nm]: 12**
- **Produktų variantai: C12 RAD-202B**
- **Įtampa [V]: 12**
- **Standartinė įranga: 2 × 12 V / 2,0 Ah raudonas ličių jonų akumuliatorius, 10 mm FIXTEC greito užveržimo griebtuvas, įkroviklis C12 C, transportavimo krepšys**

Privalumai:

Kompaktiškas – kampo matmuo tik 95 mm.

Tiekimo sudėtis:

2 × 12 V / 2,0 Ah raudonas ličių jonų akumuliatorius, 10 mm FIXTEC greito užveržimo griebtuvas, greitasis įkroviklis C12 C, transportavimo krepšys
Su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 – Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus talpa	2 Ah

Konstrukcija	Kampinis gręžtuvas
maksimalus gręžimo kiaurymės ∅ medienoje	25 mm
Gamintojo pavadinimas	C12RAD-202B
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s^2
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 800 min^{-1}
Svoris	1,1 kg
Įrankio tvirtinimo laikiklis	∅ 1,5 – 10 mm
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	12 Nm
standartinis naudojimas	Medium
maksimalus gręžimo kiaurymės ∅ pliene	10 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių serija	REDLITHIUM™
Produkto rūšis	Suktuvas

Tinkami produktai

https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/070225-C12RAD