

Garant GRIDLINE

Fußteil mit Strom, Höhe 900 mm, Typ: DE



Bestelldaten

Bestellnummer	927063 DE
GTIN	4062406755560
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Fußteil mit zwei Schuko-Steckdosen mit Montagematerial, nicht verkabelt.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

Nennstrom	16 A
passend für Plattentiefe	750 mm
Höhe	900 mm

Datenblatt

Breite	50 mm
Tiefe	700 mm
Steckdose Typ	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktnamensattribut	Höhe 900 mm
Produktart	Energiemodul

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/927063-DE>