



6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	626037 10
GTIN	4045197921208
Třída artiklu	62B

Popis

Provedení:

Povrch niklovaný.

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.

Technický popis

Délka ramen	122×50 mm
6hran	10 mm
Povrch	niklovaný
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/626037-10>