Datenblatt

KOMET

KOMET®Unisix Wendeschneidplatte, BK6425, Bezeichnung Typ W29: 24-000

Bestelldaten

Bestellnummer	236771 24-000
GTIN	4047109225459
Artikelklasse	24T

Beschreibung

Passend für:
Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686
Hinweis:
Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Technische Beschreibung

Bezeichnung	24-000
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm^2	0,14 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Beschichtungstechnologie	CVD
Sorte	BK6425
Typ	ST900; INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	225 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	120 m/min	M
nass maximal	geeignet		