

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 160408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2855 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	261154 HB7010-2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet kusů	50
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2855 160408