

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7010-2,
Velikost: 120404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2807 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	260158 HB7010-2
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2807 120404