Datenblatt

Garant

Eco-Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links

Bestelldaten

Bestellnummer	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Technische Beschreibung

Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L_4	23 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 5
Unterlegplatte	259033 7
Plattengröße	9 mm
Kopflänge L_1	27 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Pratze, Schraube, Feder	259036 13
ISO-Code Halter	DCLNR/L 1616H09

Gesamtlänge L	100 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/250009-16/09