



6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637200 7
GTIN	4018754002887
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	7 mm
Länge	24 mm
Ø abtriebsseitig	10,5 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Datenblatt

Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz