

**Plăcuță amovibilă VBMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HBT020, Referință: 110304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3950 110304
GTIN	4067263095910
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	1,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Cuprins	261252 HBT020
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3950 110304