

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 09T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3504 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový radius	0,8 mm
Obsah	260060 HB7130-2
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 mm/min
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3504 09T308