

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC...,
rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265014 40/11
GTIN	4069515024693
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Unterlegplattenschraube	269013 8
Unterlegplatte	269005 18
Serie	Master Mute
Gesamtlänge L	359 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	50 mm
Mittenversatz L_3	27 mm
Auskräglänge L_1	240 mm
Schaft-Ø D_s	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Norm	Werksnorm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..

ISO-Code Halter	A40X SDUCR/L11
Einstellwinkel κ	93 Grad
$L_{\min}$	240 mm
Anschlussgewinde	G1/2
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265014-40/11>