



Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute PSC Con amortiguación de vibraciones, PSC 50, Ø de vástagos/longitud útil L1: 25/180mm



Datos de pedido

Número de pedido	265063 25/180
GTIN	4069515026673
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Versión de vástagos Ø 50 mm y Ø 60 mm en versión derecha. Versión izquierda disponible bajo petición.

Idóneo para:

Cabezales de corte GARANT Master Mute n.º 265100 – 265377.

Nota:

La longitud útil se amplía en la longitud L del cabezal de corte correspondiente. Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	215 mm
Ø de mango	25 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 4
Longitud útil L ₁	180 mm
Serie	Master Mute
Número de canales de refrigeración	3
Adaptador	PSC 50
Oscilación	amortiguado

Hoja de datos

Norma asiento	ISO 26623-1
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar