



### Spazzola circolare, filo in acciaio 0 (formato convenienza), 50 mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

**Come n. art. 571203.**

##### Uso:

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

**Intrecciato verso sinistra** per evitare una torsione precoce.

#### Descrizione tecnica

Spessore setole	0,5 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	14 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	178 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	38 mm
Numero di trecce	38

## Scheda tecnica

Numero massimo giri	12500 min <sup>-1</sup>
Ø Foro d <sub>1</sub>	22 mm
Contenuto	5
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5712-178X22>