

**Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä niklattu, Kuusikulma: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	626105 7
GTIN	4045197921635
Tuoteluokka	62B

Kuvaus**Malli:**

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).

Pinta niklattu.

Tekninen kuvaus

Kannan pituus	197 × 41 mm
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Pitkä malli	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta