

**Manguera de tejido de PU, azul, Longitud 25 m, Ø interior tubo flexible (diámetro nominal): 13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	080221 13
GTIN	7391390300461
Clase de artículo	08A

**Descripción****Ejecución:**

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión. Excelente resistencia frente a aceite, disolventes y soluciones no acuosas. Presión de servicio 16 bar.  
Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C.

**Descripción técnica**

Ø exterior manguera	18 mm
Material	Manguera de tejido de PU
Longitud de manguera	25 m
Ø interior tubo flexible (diámetro nominal)	13 mm
Color	azul
Presión de servicio máx.	16 bar
Atributo del nombre de producto	Longitud 25 m
Tipo de producto	Tubo

