

Garant**6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	631029 10
GTIN	4062406060480
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

A GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatók (GARANT: 631032 sz; HOLEX: 631022 sz.).

Műszaki leírás

Hossz	25 mm
Profil oldali Ø	14,5 mm

Adatlap

Kulcsnyílás	10 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej