

**Garant****Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd, Zeskant: 5mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 626082 5      |
| GTIN          | 4062406570354 |
| Artikelklasse | 61C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.

Hex-Plus vanaf gr. 2 mm.

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.

**Technische beschrijving**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Zeskant                     | 5 mm                                      |
| Sleutellengte               | 90×25 mm                                  |
| Oppervlak                   | verchroomd                                |
| Materiaal                   | Chroom-vanadiumstaal                      |
| Bitsoort                    | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten |
| Klemfunctie                 | nee                                       |
| Kogelkop aan het lange been | ja                                        |
| Hoek van 100 graden         | nee                                       |
| Lange uitvoering            | nee                                       |
| Producttype                 | Schroevendraaier                          |

