

Garant**Vyměnitelná břitová destička VCGT na dokončovací práce 30 kusů, HB7315-1, Velikost: 110304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3832 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Počet kusů	30
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	261366 HB7315-1
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 110304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 mm/min
Tolerance	G

Technický list

Řezný materiál	HB7315-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3832 110304