

Garant**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7020-2, Méret: 060202**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2808 060202
GTIN	4067263095132
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 350 mm/min
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Tartalom	260140 HB7020-2
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Fő felhasználás	P

Sarokrádiusz	0,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2808 060202