

Hoja de datos

Garant GRIDLINE

Pie soporte con regulación manual de la altura, Altura: 650mm



Datos de pedido

Número de pedido	927001 650
GTIN	4062406107628
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Regulación de la altura 150 mm.

Suministro:

Pie soporte con regulación de la altura manual n.º 927080 tam. 150.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo.

La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descripción técnica

Profundidad	700 mm
Anchura	50 mm

Hoja de datos

Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Retícula de regulación de la altura	25 mm
Intervalo de regulación de altura	650 - 800 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Pie de soporte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/927001-650>