

Fiche technique



Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 13mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 642200 13 |
| GTIN | 4018754005857 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

| | |
|----------------------|-----------|
| Ø côté réception | 18,3 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Ouverture | 13 mm |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Norme | DIN 3124 |

Fiche technique

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Matériau | Acier hautes performances HPQ® |
| Surface | chromé sur nickel |
| Avec profil AS-Drive | oui |
| Type de produit | Douille |