



Cinta métrica enrollable 10 uds., Longitud de cinta: 5m



Datos de pedido

Número de pedido

GG4604 5

GTIN

Clase de artículo

GGN

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático.**

Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el **deslizamiento suave** y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El **tratamiento antideslumbrante adicional** asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Suministro:

10 cintas métricas enrollables n.º 462120 tam. 5.

Descripción técnica

Carcasa longitud

75 mm

Norma

EG II

Anchura de cinta

16 mm

Carcasa altura

70 mm

Calibración	G1
Carcasa anchura	26 mm
Tipo de producto	Cinta métrica
USP1	Cinta métrica enrollable

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG4604 5