

Garant

**Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt AD, SK 50, zakres mocowania:
1-16mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Klasa artykułu	31B

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Maksymalne bicie $\leq 20 \mu\text{m}$.

Piaskowane i szlifowane.

- **smukła konstrukcja**
- **właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym**
- **optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

w dostawie::

Zawiera **klucz do mocowania Torx®**. Z uchwytem poprzecznym **do uzyskania dużych sił mocowania**.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 16 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25

Karta danych

Ø zewn. D	50 mm
rodzaj budowy	smukłe
wymiar A długości wysięgu	80 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska