



Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 30 kusů, HBT020, Velikost: 09T304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3934 09T304
GTIN	4067263095316
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Hlavní způsob použití	P
Obsah	260211 HBT020
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Technický list

Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3934 09T304