



Opakowanie ekonomiczne, 3 sztuki grzechotek przełączalnych, z wypychaczem, 3/8 cala, 38 zęby, powierzchnia chromowana



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG6063 3/8
GTIN	4069515051767
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

DIN 3122-D 10.

Czop 4-kątny wg **DIN 3120 A 10** z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg **DIN 3120 C 10** z rowkami.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

w dostawie::

Zestaw 3-elem. grzechotek przełączanych, 3/8 cala z wyrzutnikiem nr 635090 3/8.

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Norma	DIN 3122

Karta danych

Norma	DIN 3120
długość całkowita	195 mm
liczba zębów	38
kąt roboczy	9,5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Zapadka
USP1	3 grzechotki przełączane, 3/8 cala z wyrzutnikiem, 38 zębów, chromowanych

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6063 3/8