



**Ojačana cev iz poliuretana, modra, Dolžina 25 m, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 13mm**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080221 13     |
| GTIN                  | 7391390300461 |
| Razred artikla        | 08A           |

## Opis

### Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna cev iz poliuretana. Odlična odpornost proti olju, topilom in raztopinam brez vode. Delovni tlak 16 barov.

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od –15 °C do 60 °C.

## Tehnični opis

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zunanji Ø cevi                                   | 18 mm                       |
| Material                                         | Gibljiva cev iz poliuretana |
| Dolžina cevi                                     | 25 m                        |
| Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost) | 13 mm                       |
| Barva                                            | modra                       |
| Maksimalni obratovalni tlak                      | 16 bar                      |
| Značilnost blagovnega imena                      | Dolžina 25 m                |
| Vrsta izdelka                                    | Cev                         |

