

Nožni del z napetostjo in stisnjenim zrakom, Višina 900 mm, Tip: DK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	927068 DK
GTIN	4062406755690
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Nožni del z dvema šuko vtičnicama z montažnim materialom, brez kablov.

Vključno z varnostno enoročno spojko, hitra spojka NW 7,2 in priključni navoj s 3/8 cole, do 10 barov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otdritev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Tehnični opis

Nazivni tok	16 A
Višina	900 mm

Podatkovni list

Širina	50 mm
za globino plošče	750 mm
Globina	700 mm
Vtičnica, tip	K
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Značilnost blagovnega imena	Višina 900 mm
Vrsta izdelka	Energetski modul

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/927068-DK>