



Disco per troncatura HOLEX Pro "2 in 1" (formato convenienza)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5350 115/100
GTIN	4067263137184
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Struttura aperta e omogenea. Rinforzo con fibra di vetro per la massima sicurezza durante la lavorazione a freddo; foro di Ø 22,23 mm. La percentuale di ferro, zolfo e cloro è inferiore allo 0,1%, pertanto adatta alla lavorazione di acciai inossidabili (INOX). Per lavorazioni su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche.

Disco per troncatura universale per acciaio e INOX, molto tagliente e stabile.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima v_c di 80 m/s.

Specifiche:

A30Q-BF. Estremamente tagliente e stabile. **Come n. art. 563500.**

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Forma	42
-------	----

Scheda tecnica

Larghezza disco	2 mm
Contenuto	100
Descrizione della forma	curvato
Ø Disco	115 mm
Per spessori materiale	6 - 10 mm
Specifiche tecniche	A30Q-BF
Numero massimo giri	13300 min ⁻¹
Ø Foro	22,23 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Prodotti correlati

Scheda tecnica

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5350-115/100>
