

Garant

Mandrino integrale barre alesatrici GARANT Master Mute PSC antivibrante, PSC 32, Ø codolo / lunghezza utile L1: 16/64mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265061 16/64
GTIN	4069515026413
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).

Per:

Testine intercambiabili GARANT Master Mute n. art. 265100 – 265377.

Nota:

La lunghezza utile si estende per la lunghezza L della rispettiva testina intercambiabile. Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Ø Gambo	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	99 mm
Set di viti di montaggio	269026 1
Lunghezza utile L ₁	64 mm
Serie	Master Mute
Numero di canalini per LR	3
Adattatore	PSC 32
Oscillazione	evaporato
Norma attacco	ISO 26623-1

Scheda tecnica

Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici