

TRICOFLEX**Gewebeschlauch blau, Soft, PVC, Länge 50 m, Schlauch Innen-Ø: 13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	080036 13
GTIN	3506111047806
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich –15 °C bis 60 °C. Super Nobelair Soft, **hochflexibel durch Full-Soft-Technologie** auch bei niedrigen Temperaturen. Zur Benutzung im Innen- und Außenbereich. Betriebsdruck 15 bar.

Technische Beschreibung

Temperaturbereich	-15 - 60 °C
Schlauch Außen-Ø	20 mm
Farbe	blau
Material	PVC-Schlauch dreischichtig mit Polyesterfaserverstärkung
Schlauch Innen-Ø	13 mm
Schlauchlänge	50 m
maximaler Betriebsdruck	15 bar
Produktnamensattribut	Länge 50 m
Produktart	Schlauch

