HOLEX

Šlifavimo ritinėlis Neaust. medž. / drobė, rupus, Galvos ∅ × plotis: 30X20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554910 30X20
GTIN	4062406272197
Produktų klasė	52E

Aprašymas

Modelis:
Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Derinant su šlifavimo austiniu audiniu, neaustinės medžiagos **šlifavimo efektas sustiprinamas**. Koto ∅ 6 mm.
Paskirtis:
Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

Galvos ∅	30 mm
Koto ∅	6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	7500 min^{-1}
maksimalus sūkių skaičius	14000 min^{-1}
Galvutės plotis	20 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A

Grūdėtumo palyginimas	100/80
Smulkumo laipsnis	rupus
Produkto pavadinimo požymis	rupus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm²	tinka		
Plienas <1400 N/mm²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		