



## Vorteilspack 10 Stück Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**.

Entspricht Nr. 574550.

#### Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

#### Lieferumfang:

10x Pinselbürste Nr. 574550 Gr. 10X80.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	10000 min <sup>-1</sup>
Zwingenlänge L <sub>2</sub>	80 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	20 mm
Zwingen-Ø D <sub>2</sub>	10 mm

Gesamtlänge L

120 mm

Produktart

Pinselbürste

---

## Zubehör

PinselbürsteStahldraht 0,30 mm Typ 10X80

574550 10X80