



Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 10mm



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	GG6040 10
GTIN	4069515050692
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks ráčnový očkoplochý klíč č. 614805 10.

Technický popis

Výška čelisti h_1	5 mm
Šířka čelisti b	21,9 mm
Rozměr klíče	10 mm
Ø očka D	20,9 mm
Délka klíče L	153 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické

Technický list

Výška oka h ₂	7,6 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Klíče
USP1	5 ks otevřený klíč / očkový klíč s ráčnou

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6040 10