



NC-Hochdruckspanner Version LC, Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	360510 125
GTIN	4250364401500
Artikelklasse	31F

Beschreibung

Ausführung:

- **Geringe Baumaße; optimales Verhältnis Spannweite / Gesamtlänge. Spannkraft über 4 Ringmarkierungen optisch kontrollierbar. Maximaler Spanndruck durch integrierten Festanschlag reproduzierbar.**
- **Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, Ober- und Unterseite geschliffen; Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**
- **Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsysteme Stichmaß 200 mm.**

Merkmal:

- **Click-Schnellwechselsystem für Stufenleisten/-backen. Kurze Umrüstzeiten und hohe Flexibilität.**
- **Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).**

Verwendung:

Universelles Spannsystem für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken, 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und 1 Stiftschlüssel.

Sonderzubehör:

- **Ausricht- und Fixiersatz siehe Nr. 360530.**
- **Werkstückanschlag und Ersatzkurbel siehe Nr. 360555; 352650 und 360800.**

Datenblatt

- **Handkurbelverlängerung siehe Nr. 360850.**
- **Spannbacken siehe auch Nr. 361380 – 361770 und 362390 – 362600.**
- **Ersatz-Stufenbacken siehe Nr. 361400; 361420, bzw. 361295; 361296.**
- **Spannbolzen Nr. 360025.**
- **Adapterplatten für Backenschnellwechsel Xtrix Nr. 361293 und 361294 Gr. 125.**
- **Adapterplatten Nr. 361297 und 361298 Gr. 125.**

Hinweis:

- **Stufenleisten Click-System für randnahe Bohren und zum Spannen flacher Werkstücke siehe Nr. 361950; 361960; 361970.**
- **Stufenbacken siehe Nr. 361400; 361420; 361295; 361296.**

Technische Beschreibung

Spannkraft bis maximal	40 kN
Farocode für passendes Zubehör	LC-GARANT
Typ	125
Gesamtlänge L	446 mm
Längsnut l H7	20 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
m	180 mm
Grundkörperlänge a	398 mm
Quernut n H7	20 mm
Spannbereich d	131 - 313 mm
Grundkörperhöhe c -0,02	100 mm
t	144 mm
Gewicht	34 kg
r ±0,015	118 mm
Spannbereich b	0 - 182 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/360510-125>

Datenblatt