



Digitale Absolute-meetsklok met berekeningsformule, Meetbereik: 12,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele meetklok met absolute capacatieve schaal. Meetwaarde blijft ook na het uitschakelen behouden. **Met geïntegreerde berekeningsformule.**

Callout:

Gegevensuitgang

Aan/uit

Preset

Tolerantiebeoordelingen / Mode-functie

Waardeopslagfunctie

Zero- / ABS-omschakeling

Functie:

ABS/INC, PRESET, nulstelling, tolerantiebeoordeling. Waardeopslagfunctie, MAX- / MIN-functie. IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Te gebruiken met verschillende meetbruggen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Opmerking:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = meetweg). Het is mogelijk coëfficiënten naar eigen keuze in te voeren.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	61 mm
Aflezingsnaar keuze	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
IP-klasse	IP 42
dikte van de behuizing	39 mm
Kalibratie	C1
Meetbereik	12,5 mm
Meetkracht	≤ 1,5 N
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Oog aan achterwand behuizing	nee
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Producttype	meetklok

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/434551-12,5>