

Garant**Pūtimo pistoletas AIR, Tipas: AIR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Produktų klasė	01A

Aprašymas**Modelis:**

Universalus aukštos kokybės pūtimo pistoletas suslėgtam orui pasižymi ergonomiškumu, atsparumu įbrėžimams ir tirpikliams. Paprastas **keičiamų antgalių naudojimas**. Pasukama greitojo keitimo galvutė atsukama, tvirtinama įvairiose padėtyse.

Tiekimo sudėtis:

Pūtimo pistoletas su plienine 1/4 colio mova, su 7 dalių antgalių rinkiniu Nr. 080124 dyd. AIR.

Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoleto laikiklius rasite Nr. 080260 dyd. H1 ir Nr. 955750.

Tinkamus atsarginius akumulatorius rasite Nr. 080126.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	15 bar
Srauto dydis prie 6 bar	330 l/min
Produkto rūšis	Pistoletas