

**Garant**

### Mandrino integrale barre alesatrici GARANT Master Mute PSC antivibrante, PSC 63, Ø codolo / lunghezza utile L1: 32/294mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265064 32/294
GTIN	4069515026888
Classe articolo	29E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).**

Esecuzione codolo Ø 50 mm e Ø 60 mm con rotazione destra. Rotazione sinistra disponibile su richiesta.

##### Per:

Testine intercambiabili GARANT Master Mute n. art. 265100 – 265377.

##### Nota:

La lunghezza utile si estende per la lunghezza L della rispettiva testina intercambiabile. Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

#### Descrizione tecnica

Set di viti di montaggio	269026 5
Sporgenza totale Dim. A	332 mm
Ø Gambo	32 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	294 mm
Serie	Master Mute
Numero di canalini per LR	3
Adattatore	PSC 63
Oscillazione	evaporato

## Scheda tecnica

Norma attacco	ISO 26623-1
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici