

Garant**Vodna tehtnica s preklopnim magnetom, 5 kosov, Dolžina: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG4607 250
GTIN	4069515042697
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Profil iz trdnega, eloksiranega aluminija. Ravna in **prizmatična merilna površina**. **Vklopni magnet** deluje na ravnih površinah in npr. **tudi na ceveh**. Libele z lupo brez robov ustvarjajo pogled na mehurčke brez popačenja. Navpična čelna libela se lahko dobro odčita tudi od zgoraj. **Točnost pri merjenju obrnjeno narobe: 0,5 mm/m**. S preklopnim magnetom.

Opisno besedilo na sliki:

Stikalo za magnet

Čelna libela

se lahko odčita skoraj iz vseh položajev.

Obseg dobave:

5× vodna tehtnica št. 467010 vel. 250.

Tehnični opis

Točnost v normalni legi	0,5 mm/m
Število navpičnih libel	1
Skoznji ročaj	ne
Število vodoravnih libel	1
Dolžina	250 mm
Magnet	možnost priklopa
Vrsta izdelka	Vodna tehtnica

USP1

Vodna tehcnica

Ustreznih izdelkov

No Shop URL available for: GG4607 250