

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7120-1, Referință: 160608****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2906 160608
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	5,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cuprins	250168 HB7120-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Fișă de date

Număr de bucăți	30
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2906 160608