

**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3959 120408
GTIN	4067263093985
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	250197 HBT130
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN

Fișă de date

Număr de bucăți	50
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3959 120408