

Garant**6-hranný uhlový klúč, s prídržnou guľôčkou chrómovaná, Šest'hran: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	627128 3
GTIN	4045197954923
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Pružiacia prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiaa nasunuté skrutky vo všetkých polohách, a to aj vtedy, keď je skrutka naklonená. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.

Technický opis

Dĺžka ramien	126×20 mm
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
s pridržiacou funkciou	Pružná prídržná guľôčka od veľ. 3
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno

Technický list

Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač