



Pack promotionnel Fluoforet plat (sans collerette) long - Uni, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG0757 M12
GTIN	4069515043083
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet plat (sans collerette), **comme 080757**.

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convenient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.

Description technique

Puissance d'entraînement recommandée	1,9 kW
Epaisseur du matériau	0,7 - 4 mm
Ø perçage	10,9 mm
Ø queue	12 mm

Fiche technique

Vitesse de rotation recommandée	2000 min ⁻¹
Sommaire	5" pc.
Type de produit	Fluoforets

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG0757 M12