

Garant

CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 120404



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2803 120404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	260064 HB7035-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Technický list

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2803 120404