

## Datenblatt



### 12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	637300 10
GTIN	4018754002160
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

#### Norm:

**DIN 3124-L**

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	14,3 mm
Länge	54 mm
Schlüsselweite	10 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz