

bimos

Arbetsnurrstol TEXON, konstläder, med hjul, låg, Sitsfärg: BLACK**Beställningsdata**

Ordernummer	965473 BLACK
GTIN	4099883003624
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

TEXON arbetsnurrstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Inklusiv mekanism tack vare Clean Cover; slutna, släta ytor. Fotkors i aluminium, svartgrå. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Höjdjustering av sätet, automotion-teknik (ryggstöd och sits rör sig synkroniserat med kroppen), flex-back (ryggstödet kan låsas i tre olika lägen), anti-chockskydd (ryggstödet kan inte röra sig framåt oavsiktligt efter att spärren lossats). Ergonomiskt utformat ryggstöd. Sits med integrerat bäckenstöd och rundad framkant.

Mjuka, lastberoende bromsade dubbla säkerhetshjul för hårda golv.

Sits och ryggstöd i PVC-fri läderimitation, särskilt snabb och enkel att rengöra. Den är lätt att tvätta och motståndskraftig mot oljor och kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedel.

Norm:**DIN 68877****Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 68877
vikt	18 kg

Datablad

Utförande	med hjul
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
sitsbredd	480 mm
lyftförmåga	150 kg
sitsdjup	455 mm
färg sitsmaterial	svart
Synkronmekanism	ja
Fotkors utförande	Rullsats
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
ryggstöd höjd	625 mm
Serie	TEXON
Rullar utförande	Dubbla säkerhetshjul för hårda golv
Material sitsyta	Konstläder
lyftförmåga stol	150 kg
höjdinställningsområde	450 - 620 mm
Produktslag	Arbetsstol