



Opakowanie ekonomiczne, lampa prętowa LED z akumulatorem



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG1359 120
GTIN	4067263137344
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. **2-stopniowy obwód** z dodatkową **funkcją Boost** zapewnia **doskonałą moc światła** do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.

- **Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.**
- **Długi czas pracy ze stałą mocą światła.**
- **Gniazdo ładowania USB-C.**
- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
- **Głowica lampy z funkcją ogniskowania.**

Cecha szcz.:

Zawartość 5 szt.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB-C do ładowania i akumulator. Z pętlą na dłoń.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr. 081365

Opis techniczny

pojemność akumulatora	0,32 Ah
Czas świecenia w trybie Boost	30 s
czas świecenia	1 h
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Ø główki	18 mm
Wartość CRI	>80
Funkcja latarki	Ognisko
strumień światła, stopień 2	30 lm
długość całkowita	112 - 120 mm
Strumień światła	80 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	5
masa	29,5 g
Napięcie akumulatorów	3,7 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Źródło światła	Lampki LED
stopień ochrony IP	IP 54
Strumień świetlny ze wzmacnieniem	130 lm
wymienny akumulator	tak
czas świecenia na stopniu 2	3 h
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Latarka „długopisowa” LED z akumulatorem Typ 120	081360 120
Akumulatory zapasowe 10440	081365 10440