

Garant GRIDLINE

Unterzug mit Fußteilen und Rädern für Ready-to-go Werkbank Höhe 950 mm, Breite Nutzmaß / Typ: 1200/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	927265 1200/2
GTIN	4062406304591
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank, inklusive Fußteile mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, spurlos grau. Tragfähigkeit fahrbare Unterzüge bis 600 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

Passend für:

Passend für Gehäusehöhe 700 mm. Aufbau von 2 Gehäusen 24G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fahrbare Werkbänke benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

Technische Beschreibung

Serie	Ready-to-go
Höhe	900 mm
Tiefe	700 mm
Breite	1300 mm

Datenblatt

passend für Plattentiefe	750 mm
Rad-Ø	125 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Fahreinheit