

Garant**Båndmål med rude 10 stk., Båndlængde: 3m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG4605 3
GTIN	4069515042680
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Slagfast kunststofhus.**
- **Indsatte aluminiumsprofiler på begge funktionsflader. Det giver præcise kontaktflader til indvendig og udvendig måling.**
- **Aluminiumsprofiler, der er modstandsdygtige over for varme og mekanisk belastning.**
- **Ovnlakeret båndmål, med sort tryk. Bomberet = kan ikke knække, med flytbar endekrog (til indvendig og udvendig måling). Kontrastrig skala, slidstærk og rustbeskyttet.**
- **Deling mm / mm (overkant / underkant).**
- **Skala med rude står i samme aflæsningsretning.**

Leveringsomfang:

10x rulle målebånd nr. 462210 str. 3.

Teknisk beskrivelse

Kabinet, længde	63 mm
Kabinet, bredde	24 mm
Båndlængde	3 m
Kabinet, højde	63 mm
Kalibrering	G1
Norm	EG II

Båndbredde	16 mm
Produkttype	Båndmål
USP1	Båndmål med rude

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG4605 3