


VBMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HBT130, Veľkosť: 110304

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2690 110304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,75 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Počet kusov	50
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Obsah	261186 HBT130
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,25 mm
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm

Technický list

Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2690 110304